


กระเป๋ใส่ถังออกซิเจน 0.3Q 0.5Q 0.6Q

รายละเอียดขนาดกระเป๋

- 0.3Q ขนาดกระเป๋ 18 นิ้ว * 4.5 นิ้ว * 5 นิ้ว
- 0.5Q ขนาดกระเป๋ 22 นิ้ว * 4.5 นิ้ว * 5 นิ้ว
- 0.6Q ขนาดกระเป๋ 31.5 นิ้ว * 4.5 นิ้ว * 5 นิ้ว

คุณสมบัติ

- ผ้า 600D หลังเคลือบ
- เสริมทรงด้วยการบุโฟมทั้งใบ
- เสริมแผ่นฟอยที่กันกระเป๋และฝากระเป๋
- ซิปในตัวด้วยผ้า 210D 2 ชั้นพิเศษ
- เย็บหูหิ้วบนฝากระเป๋ด้วยสายลายเรียบขนาด 1.5" และหุ้มสายด้วยผ้า 600D
- ตอกตะปูย้ำเสริมความแข็งแรงให้กับหูหิ้ว
- ซีนก้นกระเป๋เย็บแผ่นยางปิรามิดขนาด 2" สำหรับรองรับถังออกซิเจน
- ชุดลดปรับสายสายสะพาย
- แผ่นรองบ่า
- ชุดเส้นซิป พร้อมหัวซิปโรมา #5
- กุ๊นขอบกระเป๋ด้วยสายกุ๊นลายขวาง ขนาด 1"
- มาพร้อมสายสะพายหลัง
- มีหูหิ้วด้านบนสำหรับถือ
- ด้านบนกระเป๋มีหน้าต่างใสสามารถมองเห็นเกจ์และถังได้ง่าย
- มีรูเจาะให้ร้อยสายหายใจออกจากกระเป๋ามาหาผู้ใช้ได้สะดวก



0.3Q



0.5Q



0.6Q